

Karta produktu: KLAMKA ARIES SMART IP54 DO OKUCIA PRZECIWPANICZNEGO, AWARYJNE ZASILANIE, SZYLD BEZ OTWORU, STAL NIERDZEWNA

NOVET



Indeks: IS-00E-1122-1252

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Materiał:	Stal nierdzewna
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Przeciwpożarowych, Z kontrolą dostępu
Wymiar szyldu (mm):	38x294
Sposób montażu:	Na śruby
Trzpień Ø (mm):	Ø 7 / Ø 8 / Ø 9
Otwór w szyldzie:	Brak
Strona otwierania:	Uniwersalna

Warianty produktu

Indeks	Cena
KLAMKA ARIES SMART IP54 DO OKUCIA PRZECIWPANICZNEGO, AWARYJNE ZASILANIE, SZYLD BEZ OTWORU, STAL NIERDZEWNA IS-00E-1122-1252	2 902,37 zł VAT 23%

Opis produktu


Klamka z zasilaniem bateryjnym. Wykonana ze stali nierdzewnej i wyposażona w czytnik RFID 13,56 Mhz. Posiada **długi szyld bez otworu WB**. Kompatybilna z wieloma modelami zamków antypanicznych o rozstawach 70, 72, 85 i 92 mm z otworem na trzpień 7 / 8 / 9 mm z redukcją, posiadających funkcję automatycznego ryglowania / zaczep oraz z okuciami przeciwpanicznymi marki ISEO. Zarządzanie pracą klamki odbywa się poprzez **bezpłatną aplikację Argo** oraz karty programujące Master. Od zewnątrz drzwi otwierane są za pomocą klamki Aries Smart, a od wewnątrz przy użyciu okucia przeciwpanicznego.

Łatwe i bezpieczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń


Klamka Aries Smart **jest idealnym rozwiązaniem w drzwiach z kontrolą dostępu**. Stanowi połączenie tradycyjnej klamki z elektronicznym czytnikiem RFID obsługującym technologię zbliżeniową Mifare. **Wbudowany czujnik wykrywa położenie klamki** i za pomocą sygnałów optycznych i akustycznych informuje o możliwości otwarcia lub zablokowania dostępu do drzwi.

Odpowiednia do drzwi wewnętrznych - klasa IP54

Została wykonana ze stali nierdzewnej co gwarantuje jej wysoką wytrzymałość oraz trwałość. **Zgodność z klasą IP54** gwarantuje, że klamka jest **odpowiednia do montażu w drzwiach wewnętrznych** w obiektach użyteczności publicznej. Może zostać zainstalowana zarówno na drzwiach dymoszczelnych, jak i przeciwpożarowych.



Montaż na drzwiach ewakuacyjnych



Wąski profil

Ze względu na **wąski profil** (38 mm) klamkę Aries Smart można łatwo i wygodnie zainstalować zarówno na nowych, jak i istniejących już drzwiach bez konieczności ich demontażu.

Do skrzydeł o różnych grubościach

Jest ona **odpowiednia do zastosowania w drzwiach ewakuacyjnych** zarówno tych posiadających skrzydła o standardowych (40-85 mm), jak i niestandardowych grubościach (25-120 mm).

Współpraca z dedykowanymi zamkami i okuciami ISEO

Klamka Aries Smart współpracuje z wieloma **okuciami przeciwpanicznymi ISEO** takimi jak: Pro EXIT, IDEA Base Infilare, Push Sirena, Push, Push-Bolt, Push-Bar, IDEA Base, IDEA Bolt, Pad, Pad-Bolt. Dodatkowo klamka jest odpowiednia do zastosowania wraz z **zamkami przeciwpanicznymi serii 214** oraz zamkami **Multiblindo Easy EXIT lateral**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Aplikacja Argo

Wygodne zarządzanie pracą klamki przy użyciu smartfona

Pracą klamki Aries Smart można wygodnie zarządzać poprzez **bezpłatną aplikację Argo**, dedykowaną na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS / Android. Jest ona dostępna do pobrania ze sklepu **App Store** (wersja na urządzenia z systemem iOS) lub **Google Play** (wersja na urządzenia z systemem Android).

Szerokie uprawnienia administratorów

Administratorzy mogą zarządzać uprawnieniami **300 użytkowników** i mają możliwość przeglądania rejestru obejmującego **1000 ostatnich zdarzeń**, zawierającego informacje na temat wszystkich wejść, prób otwarcia drzwi, a także prób uzyskania dostępu przez osoby nieposiadające ważnych uprawnień.

Lista funkcjonalności aplikacji Argo jest bardzo szeroka i obejmuje między innymi: **ustawianie trybu biurowego**, umożliwiającego wszystkim osobom swobodny dostęp do danego pomieszczenia oraz **tworzenie i konfigurowanie stref czasowych** obejmujących określone dni i godziny, w których wybrany użytkownik / grupa użytkowników posiada dostęp do drzwi.

Szyfrowana komunikacja

Komunikacja pomiędzy smartfonem z zainstalowaną aplikacją Argo, a klamką Aries Smart odbywa się bezprzewodowo przy wykorzystaniu technologii **Bluetooth Smart**. Wszystkie dane przesyłane są w formie zaszyfrowanej tak, aby nie było możliwości ich przechwycenia czy odczytania przez osoby trzecie. Do szyfrowania wykorzystywany jest **bezpieczny 128-bitowy klucz AES**.



Design i bezpieczeństwo

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Nowoczesna stylistyka

Atrakcyjny **minimalistyczny design klamki** idealnie wpisuje się w aktualnie obowiązujące trendy. Typowy dla klamek obiektowych kształt oraz prosta forma sprawia, że model Aries Smart stanowi znakomite uzupełnienie każdych drzwi zaprojektowanych w nowoczesnym stylu.

Bezpieczna rękojeść

Bezpieczna **rękojeść z zaokrąglonym zakończeniem** minimalizuje ryzyko urazu w przypadku zahaczenia o klamkę na przykład w wyniku przeciągu czy trzaśnięcia drzwiami. Stosowana w klamkach obiektowych **rękojeść typu U-form** posiada opływowy kształt, a ponadto charakteryzuje się brakiem ostrych krawędzi i zakończeń. Oznacza to, że bardzo dobrze sprawdza się w drzwiach znajdujących się nie tylko w domach i mieszkaniach, ale także w obiektach użyteczności publicznej, zwłaszcza takich, z których korzystają osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne czy dzieci.

Awaryjne zasilania

Łatwe zdejmowanie szyldu


W celu zapewnienia klamce awaryjnego zasilania, **należy najpierw zdjąć szyld** zgodnie ze wskazówkami na zamieszczonym obok rysunku.

Wystarczy wykonać kilku obrotów imbusem

W tym celu wystarczy użyć **klucza imbusowego o średnicy 2,5 mm** oraz umieścić go w niewielkim otworze, znajdującym się na samym dole szyldu. Następnie po wykonaniu kilku obrotów kluczem szyld zostanie odkręcony, dzięki czemu można go będzie łatwo zdjąć.

Idealne rozwiązanie w przypadku rozładowania / uszkodzenia baterii

Możliwość zapewnienia awaryjnego zasilania jest niezwykle istotna w sytuacji, gdy **baterie nie zostaną w odpowiednim czasie wymienione** i dojdzie do ich rozładowania. Taka funkcjonalność przydaje się również w przypadku, gdy zasilające klamkę baterie ulegną uszkodzeniu.



Użyj baterii alkalicznej 9V

Po zdjęciu szyldu klamkę można łatwo otworzyć **podłączając do specjalnego gniazda baterię alkaliczną 9V 6LR61** (patrz rysunek). Po dostarczeniu zasilania wystarczy zbliżyć do czytnika kartę lub użyć smartfona, a następnie korzystając z posiadanych uprawnień otworzyć drzwi. Po awaryjnym otwarciu drzwi należy pamiętać o ponownym zamocowaniu szyldu.

Automatyczny zapis w Rejestrze Zdarzeń

Warto podkreślić, że bez względu na to czy użyjemy urządzenia mobilnego czy karty (klamki z gniazdem na baterię alkaliczną 9V 6LR61), czy klucza mechanicznego (klamki z ukrytą pod szyldem wkładką bębnekową) **każde awaryjne otwarcie drzwi zostanie zapisane w Rejestrze Zdarzeń** w pamięci klamki.

Dzięki tej funkcjonalności administrator ma możliwość sprawdzenia w jakim dniu oraz o której godzinie miało miejsce awaryjne otwarcie i może odpowiednio zareagować, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

Wymiana baterii

Łatwy dostęp do baterii

W przypadku klamki Aries Smart współpracującej z zamknięciem antypanicznym, obie **baterie zasilające klamkę umieszczone są wewnątrz specjalnej obudowy**, montowanej po wewnętrznej stronie drzwi. Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do baterii i ich wymianę, jeśli wystąpi taka potrzeba.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Żywotność baterii = 20 000 cykli pracy

Wysokoprądowe baterie litowe AA 3,6V zasilające sterowaną elektronicznie klamkę Aries Smart wystarczają na **20 000 cykli pracy**, co przy umiarkowanym użytkowaniu oznacza konieczność ich wymiany po upływie mniej więcej dwóch lat.

Informacje o zużyciu baterii na ekranie smartfona

W przypadku słabych baterii podczas próby otwarcia drzwi **aplikacja Argo wyświetla na ekranie smartfona wiadomość z ostrzeżeniem**. Gdy baterie są już bardzo słabe następuje również opóźnienie otwarcia drzwi o około trzy sekundy.



Czyszczenie i przechowywanie



Jak należy czyścić klamkę?

Powierzchnię klamki należy **czyścić miękką, wilgotną szmatką**. Dozwolone jest wyłącznie stosowanie środków

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

czyszczących przeznaczonych do czyszczenia elementów metalowych i plastikowych. W przeciwnym razie powierzchnia klamki może ulec uszkodzeniu.

Jakich środków nie należy stosować?

Do czyszczenia klamki Aries Smart **nie wolno używać środków chemicznych** takich jak alkohole, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki kwasowe / alkaliczne czy preparatów czyszczących zawierających benzen.

Wykluczone jest również stosowanie **środków nawilżających oraz smarnych**. Wszystkie wymienione powyżej substancje i preparaty mogą powodować zmianę kolorystyki oraz zniszczyć wykończenie klamki.

W jakich warunkach można przechowywać klamkę?

W przypadku konieczności przechowywania klamki Aries Smart, należy spakować ją do oryginalnego opakowania, a następnie umieścić w czystym i suchym pomieszczeniu o **temperaturze od -25°C do +75°C** oraz **wilgotności względnej utrzymującej się w zakresie pomiędzy 20% i 95%**.

Zawartość opakowania

Co znajduje się w opakowaniu?

Po rozpakowaniu opakowania znajdziemy w nim następujące elementy:

- komplet klamek na długich sztyldach bez otworu
- dwie wysokoprądowe baterie litowe AA 3,6 V
- instrukcję montażu
- kartkę z uwagami i ostrzeżeniami



Marka



ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.