


Karta produktu: KLAMKA ARIES SMART IP55 [92WB]
DO OKUCIA PRZECIWPANICZNEGO, STAL
NIERDZEWNA



Indeks: IS-00E-1364-1252

Warianty produktu

Indeks	Cena
KLAMKA ARIES SMART IP55 [92WB] DO OKUCIA PRZECIWPANICZNEGO, STAL NIERDZEWNA IS-00E-1364-1252	3 145,88 zł VAT 23%

Opis produktu


Klamka z zasilaniem bateryjnym wyposażona w czytnik RFID 13,56 Mhz. Wyposażona w **długi sztyld z otworem WB**. Kompatybilna z wieloma modelami zamków antypanicznych z otworem na trzpień 7 / 8 / 9 mm z redukcją, posiadających rozstaw 92 mm oraz funkcję automatycznego ryglowania lub tylko zaczep. Zarządzanie pracą klamki odbywa się poprzez **bezpłatną aplikację Argo** oraz karty programujące Master. Od zewnątrz drzwi otwierane są za pomocą klamki Aries Smart, a od wewnątrz przy użyciu dedykowanego okucia przeciwpanicznego.

Łatwe i bezpieczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń


Klamka Aries Smart **jest idealnym rozwiązaniem w drzwiach z kontrolą dostępu**. Stanowi połączenie tradycyjnej klamki z elektronicznym czytnikiem RFID obsługującym technologię zbliżeniową Mifare. **Wbudowany czujnik wykrywa położenie klamki** i za pomocą sygnałów optycznych i akustycznych informuje o możliwości otwarcia lub zablokowania dostępu do drzwi.

Odpowiednia do drzwi zewnętrznych - klasa IP55

Została wykonana ze stali nierdzewnej co gwarantuje jej wysoką wytrzymałość oraz odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. **Zgodność z klasą IP55** gwarantuje, że klamka jest **odpowiednia do montażu w drzwiach zewnętrznych** zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej takich jak: biura, sklepy, gabinety, serwerownie itp. Może zostać zainstalowana zarówno na drzwiach dymoszczelnych, jak i przeciwpożarowych.



Montaż na drzwiach ewakuacyjnych



Wąski profil

Ze względu na **wąski profil** (38 mm) klamkę Aries Smart można łatwo i wygodnie zainstalować zarówno na nowych, jak i istniejących już drzwiach bez konieczności ich demontażu.

Do skrzydeł o różnych grubościach

Jest ona **odpowiednia do zastosowania w drzwiach ewakuacyjnych** zarówno tych posiadających skrzydła o standardowych (40-85 mm), jak i niestandardowych grubościach (25-120 mm).

Współpraca z dedykowanymi zamkami i okuciami ISEO

Klamka Aries Smart współpracuje z wieloma **okuciami przeciwpanicznymi ISEO** takimi jak: Pro EXIT, IDEA Base Infilare, Push Sirena, Push, Push-Bolt, Push-Bar, IDEA Base, IDEA Bolt, Pad, Pad-Bolt. Dodatkowo klamka jest odpowiednia do zastosowania wraz z **zamkami przeciwpanicznymi serii 214** oraz zamkami **Multiblindo Easy EXIT lateral**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Aplikacja Argo

Wygodne zarządzanie pracą klamki przy użyciu smartfona

Pracą klamki Aries Smart można wygodnie zarządzać poprzez **bezpłatną aplikację Argo**, dedykowaną na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS / Android. Jest ona dostępna do pobrania ze sklepu **App Store** (wersja na urządzenia z systemem iOS) lub **Google Play** (wersja na urządzenia z systemem Android).

Szerokie uprawnienia administratorów

Administratorzy mogą zarządzać uprawnieniami **300 użytkowników** i mają możliwość przeglądania rejestru obejmującego **1000 ostatnich zdarzeń**, zawierającego informacje na temat wszystkich wejść, prób otwarcia drzwi, a także prób uzyskania dostępu przez osoby nieposiadające ważnych uprawnień.

Tryb biurowy i strefy czasowe

Lista funkcjonalności aplikacji Argo jest bardzo szeroka i obejmuje między innymi: **ustawianie trybu biurowego**, umożliwiającego wszystkim osobom swobodny dostęp do danego pomieszczenia oraz **tworzenie i konfigurowanie stref czasowych** obejmujących określone dni i godziny, w których wybrany użytkownik / grupa użytkowników posiada dostęp do drzwi.



Szyfrowana komunikacja



Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Komunikacja pomiędzy smartfonem z zainstalowaną aplikacją Argo, a klamką Aries Smart odbywa się bezprzewodowo przy wykorzystaniu technologii Bluetooth Smart.

128-bitowy klucz AES

Wszystkie dane **przesyłane są w formie zaszyfrowanej** tak, aby nie było możliwości ich przechwycenia czy odczytania przez osoby trzecie. Do szyfrowania wykorzystywany jest **bezpieczny 128-bitowy klucz AES**.


Awaryjne otwarcie

Łatwe zdejmowanie szyldu

W celu awaryjnego otwarcia klamki **należy najpierw zdjąć szyld** zgodnie ze wskazówkami na zamieszczonym obok rysunku. W tym celu wystarczy użyć **klucza imbusowego o średnicy 2,5 mm** i umieścić go w niewielkim otworze, znajdującym się na samym dole szyldu. Następnie po wykonaniu kilku obrotów kluczem szyld zostaje odkręcony, dzięki czemu można go łatwo zdjąć.

Idealne rozwiązanie w przypadku rozładowania / uszkodzenia baterii

Możliwość awaryjnego otwarcia jest niezwykle istotna w sytuacji, gdy **baterie nie zostaną w odpowiednim czasie wymienione** i dojdzie do ich rozładowania. Taka funkcjonalność przydaje się również w przypadku, gdy zasilające klamkę baterie ulegną uszkodzeniu.



Użyj mechanicznego klucza

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Po zdjęciu szyldu klamkę można łatwo otworzyć korzystając z dedykowanego **klucza mechanicznego**. Po umieszczeniu klucza we wkładce i przekręceniu go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (jak zostało to przedstawione na rysunku), mechanizm ryglujący klamki zostanie odblokowany, co pozwoli na otwarcie drzwi. Na koniec należy pamiętać o ponownym zamocowaniu szyldu.

Automatyczny zapis w Rejestrze Zdarzeń

Warto podkreślić, że bez względu na to czy użyjemy klucza mechanicznego, urządzenia mobilnego czy karty (klamki z gniazdem na baterię alkaliczną 9V 6LR61), **każde awaryjne otwarcie drzwi zostanie zapisane w Rejestrze Zdarzeń** w pamięci klamki. Dzięki temu administrator ma możliwość sprawdzenia w jakim dniu oraz o której godzinie miało miejsce awaryjne otwarcie i może odpowiednio zareagować, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

Wymiana baterii


Baterie zasilające sterowaną elektronicznie klamkę Aries Smart wystarczają na **20 000 cykli pracy**, co przy umiarkowanym użytkowaniu oznacza konieczność ich wymiany po upływie mniej więcej dwóch lat. W przypadku słabych baterii podczas próby otwarcia drzwi aplikacja Argo **wyświetla na ekranie smartfona wiadomość z ostrzeżeniem**. Gdy baterie są już bardzo słabe następuje również opóźnienie otwarcia drzwi o około trzy sekundy.

Zdejmij szyld i podnieś zaślepkę

Aby wymienić baterie należy użyć **klucza imbusowego o średnicy 2,5 mm** i zdjąć szyld w taki sam sposób, jak zostało to zaprezentowane w sekcji Awaryjne otwarcie. Następnie wystarczy podnieść najpierw jedną, a potem drugą zaślepkę i wymienić obie baterie na nowe **wysokoprądowe baterie litowe AA 3,6V**. Wymiana baterii nie wpływa na dane zapisane na Liście Użytkowników. Jednak jeśli klamka będzie odłączona od baterii przez ponad pięć minut konieczne może okazać się ponowne zsynchronizowanie zegara.

Automatyczny test po wymianie baterii

Jeśli operacja wymiany baterii została przeprowadzona w prawidłowy sposób, zostanie przeprowadzony **automatyczny test**, który trwa zaledwie kilka sekund. Podczas testu **dioda LED miga naprzemiennie na czerwono i na zielono**. Jeśli czas trwania testu przekracza 30 sekund i nie ulega skróceniu pomimo jego ponownego przeprowadzenia, należy użyć innych, nowych baterii.



Czyszczenie i przechowywanie



Jak należy czyścić klamkę?

Powierznię klamki należy **czyścić miękką, wilgotną szmatką**. Dozwolone jest wyłącznie stosowanie środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia elementów metalowych i plastikowych. W przeciwnym razie powierzchnia klamki może ulec uszkodzeniu.

Do czyszczenia klamki Aries Smart **nie wolno używać środków chemicznych** takich jak alkohole, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki kwasowe / alkaliczne czy preparatów czyszczących zawierających benzen.

Wykluczone jest również stosowanie **środków nawilżających oraz smarnych**. Wszystkie wymienione powyżej substancje i preparaty mogą powodować zmianę kolorystyki oraz zniszczyć wykończenie klamki.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

W jakich warunkach powinno się przechowywać klamkę?

W przypadku konieczności przechowywania klamki Aries Smart, należy spakować ją do oryginalnego opakowania, a następnie umieścić w czystym i suchym pomieszczeniu o **temperaturze od -25°C do +75°C** oraz **wilgotności względnej utrzymującej się w zakresie pomiędzy 20% i 95%**.

Zawartość opakowania

Co znajduje się w opakowaniu?

Po rozpakowaniu opakowania znajdziemy w nim następujące elementy:

- komplet klamek na długich szyldach z otworem na wkładkę bębnową
- dwie wysokoprądowe baterie litowe AA 3,6 V
- instrukcję montażu
- kartkę z uwagami i ostrzeżeniami



Marka



ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.